

SERIE 7030**EN 14470-1 EN 1363-1**

ARMOIRES DE SÉCURITÉ & ARMOIRES MULTIRISQUES EN 14470-1 – 30 minutes



7035M22 ▲



▲ 7035E + C703235

HOMOLOGUÉE
30 minutes
EN 14470-1

CONFORMITÉ

- Testées et homologuées à la norme EN 14470-1 (04/2004) et EN 1363-1 (06/2000).
- Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864, NF X08.003 et EN 14470-1, et à la Directive Européenne 92/58/CEE.
- Conformes aux articles R.5132-66 et R.5132-68 du Code de la Santé Publique et aux préconisations de l'I.N.R.S. (modèles multirisques).

AVANTAGES

- Conformes à la norme la plus exigeante sur le marché des armoires de sécurité : EN 14470-1.
- Résistance au feu de 30 minutes selon la courbe normalisée ISO 834.
- Testées au feu et homologuées par un laboratoire européen indépendant.
- Convient pour tout type de produits chimiques communément utilisés en laboratoire et en industrie.
- Séparation par familles de produits dangereux conformément au Code de la Santé Publique et aux préconisations de l'I.N.R.S. (modèles multirisques).
- Socle avec cache permettant un déplacement aisé par transpalette (à vide).

SÉCURITÉ PASSIVE


- Construction en panneaux isolants offrant une haute résistance aux agressions des produits chimiques.
- Coloris gris clair RAL 7035.
- Signalisation par symboles normalisés.
- Point de fixation pour mise à la terre.
- Étagères de rétention réglables en hauteur.
- Bac de rétention amovible en partie basse.

SÉCURITÉ ACTIVE


- Orifices de ventilation Ø 100 mm, avec système thermofusible permettant d'isoler le contenu de l'armoire en cas d'incendie, pour raccordement éventuel.
- Joints de porte thermodilatants.
- Portes battantes à fermeture automatique et à clef.
- Système de maintien des portes en position ouverte avec fermeture automatique thermorégulée à 50°C.

OPTIONS


- Étagère de rétention supplémentaire.
- Caillebotis pour bac de rétention (permet un niveau de stockage supplémentaire).
- Tiroir/bac de rétention coulissant.
- Surétagère et bac de rétention en PVC.

SERIE 7030**EN 14470-1 EN 1363-1**

▲ 7035M11



▲ 7035M12



▲ 7035M13



▲ 7035M22

ARMOIRES PRÉ-ÉQUIPÉES

| Réf. | Désignation | Type et capacité de stockage par compartiment (L)* | | | | Dim. Extérieures H x L x P (mm) | Fournie avec | | | | | Poids (kg) |
|--|--|--|-----|----|----|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|
| | | | | | | | Etagères de rétention acier | Bac de rétention acier | Caillebotis pour bac acier | Surétagère de rétention PVC | Bac de rétention PVC | |
| Version mono-produit : inflammables ou toxiques ou bases | | | | | | | | | | | | |
| 7035E | Armoire haute à 2 portes équipée | 250 | - | - | - | 1900 x 1120 x 550 | 3 | 1 | option | option | option | 230 |
| Version mono-produit : acides | | | | | | | | | | | | |
| A7035 | Armoire haute à 2 portes équipée acides | - | 250 | - | - | 1900 x 1120 x 550 | 3 | - | - | 3 | 1 | 230 |
| Version multi-produits (multirisque) | | | | | | | | | | | | |
| 7035M11 | Armoire haute à 2 portes équipée à 2 compartiments | 120 | 120 | - | - | 1900 x 1120 x 550 | 6 | 1 | option | 3 | 1 | 236 |
| 7035M12 | Armoire haute à 2 portes équipée à 3 compartiments | 120 | 55 | - | 55 | 1900 x 1120 x 550 | 7 | 2 | option | 2 | 1 | 248 |
| 7035M13 | Armoire haute à 2 portes équipée à 4 compartiments | 120 | 28 | 28 | 28 | 1900 x 1120 x 550 | 6 | 3 | option | 1 | 1 | 250 |
| 7035M22 | Armoire haute à 2 portes équipée à 4 compartiments | 55 | 55 | 55 | 55 | 1900 x 1120 x 550 | 8 | 3 | option | 2 | 1 | 260 |

ARMOIRES À ÉQUIPER ET ACCESSOIRES

| Réf. | Désignation | Dim. Extérieures H x L x P (mm) | Dim. Intérieures H x L x P (mm) | Poids (kg) |
|----------|---|------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 7035 | Armoire haute à 2 portes | 1900 x 1120 x 550 | 1545 x 1035 x 440 | 220 |
| E703235 | Etagère de rétention pour 7035 | 30 x 1000 x 410 | - | 6 |
| E703148 | Etagère de rétention pour 7035M11 - 7035M12 - 7035M13 - 7035M22 | 30 x 490 x 410 | - | 3 |
| B703235 | Bac de rétention pour 7035 | 100 x 1000 x 410 | - | 10 |
| B703148 | Bac de rétention pour 7035M11 - 7035M12 - 7035M13 - 7035M22 | 100 x 490 x 410 | - | 5 |
| C703235 | Caillebotis pour bac de rétention pour 7035 | 90 x 990 x 400 | - | 8 |
| C703148 | Caillebotis pour bac de rétention pour 7035M11 - 7035M12 - 7035M13 - 7035M22 | 90 x 480 x 390 | - | 6 |
| T703235 | Tiroir/bac de rétention coulissant pour 7035 | 80 x 930 x 380 | - | 12 |
| T703148 | Tiroir/bac de rétention coulissant pour 7035M11 - 7035M12 - 7035M13 - 7035M22 | 80 x 420 x 380 | - | 6 |
| SE703235 | Surétagère en PVC pour étagère modèle E703235 | 30 x 485 x 405 | - | 2 |
| SE703148 | Surétagère en PVC pour étagère modèle 7035M11 - 7035M12 - 7035M13 - 7035M22 | 30 x 995 x 405 | - | 4 |
| SB703235 | Bac de rétention en PVC pour 7035 | 100 x 995 x 405 | - | 6 |
| SB703148 | Bac de rétention en PVC pour 7035M11 - 7035M12 - 7035M13 - 7035M22 | 100 x 485 x 405 | - | 3 |

N.B. : Conformément à la norme EN14470-1 et pour éviter un confinement éventuel des vapeurs, **une ventilation mécanique est requise** pour assurer un renouvellement d'air. Il appartient, **dans tous les cas**, à chaque utilisateur final de s'adresser au responsable sécurité de son entreprise ou auprès de son fournisseur en produits chimiques, avant de stocker ses produits dans des armoires multirisques. **Voir notre documentation concernant nos caissons de filtration et de ventilation.**