



Catalogue PDF Personnalisé
Catalogue PDF créé 9 novembre 2021

Agitateur à bascule



Fournisseur: VWR Collection



Cet agitateur à mouvement de bascule à faible encombrement peut être utilisé dans la plupart des hottes d'aspiration et incubateurs. La base en aluminium coulé est robuste et stable. Le boîtier résistant aux éclaboussures protège les composants internes. Un contrôle précis de la vitesse fournit un mouvement de bascule régulier, lent jusqu'à 1 tr/min.

- Une commande par microprocesseur fournit un réglage de l'angle d'inclinaison électronique compris entre 0 et 15° lorsque l'appareil est en fonctionnement
- L'affichage LED indique simultanément la vitesse, l'angle d'inclinaison et la durée
- Minuteur entre 1 s et 160 h, avec alarme sonore lorsque la durée atteint zéro
- Utilisation possible à des températures comprises entre -10 et +60 °C (max 80% d'humidité relative, sans condensation) dans des chambres froides, des incubateurs et des environnements CO₂

Commandes tactiles avec affichages LED faciles à lire. Des résultats précis et reproductibles garantis à chaque fois et une grande visibilité sur les paillasse de laboratoire. Le minuteur affiche le temps écoulé ou, lorsqu'il est programmé selon les limites définies par l'utilisateur, il coupe l'appareil lorsque le temps atteint zéro. L'affichage présente les paramètres les plus récents, même lorsque l'appareil est hors tension. Protection contre la surcharge via des signaux sonores et visuels qui se déclenchent lorsque le système détecte une obstruction ou une surcharge du plateau. Augmentation progressive de la vitesse jusqu'à un point de consigne déterminé pour éviter les éclaboussures. Cet appareil est idéal pour les travaux de cultures cellulaires, les gels de coloration et de décoloration, les procédures d'hybridation, l'hématologie et les techniques de transfert.

Informations de livraison: Fourni avec un tapis de caoutchouc antidérapant de 324x254 mm. Le plateau empilable doit être commandé séparément.

Attention: * Remarque : la vitesse/l'angle d'inclinaison maximum peut varier si les charges sont lourdes ou mal équilibrées

** Centré sur le plateau

COMMANDE

Référence VWR	Quantité	Désignation	Cdt
444-0756		Agitateur à mouvement de bascule, prise EU	1



SPÉCIFICATIONS

Modèle	Agitateur à mouvement de bascule
Mouvement d'agitation	Basculant

Gamme de vitesse (min ⁻¹)	1 - 50*
Angle (°)	0 - 15*
Charge max. (kg)	4,5**
l×p (plate-forme) (mm)	254×324
L×P×H (mm)	279×432×127
Poids (kg)	6,5

ACCESSOIRES

Accessories

Référence VWR	Quantité	Désignation	Pour	Cdt
444-0772		Plateau empilable	Agitateur à mouvement de bascule	1
444-0768		Tapis antidérapant de rechange	Agitateur à mouvement de bascule	1