

OptiFlex[®]2 CF

Unité d'application poudre
manuelle avec godet


Changez de teinte en quelques
secondes

OptiFlex 2 CF est la solution idéale pour utilisation en laboratoire, pour le contrôle qualité de poudre et pour le revêtement de très petites quantités / d'échantillons de petite taille. L'unité s'appuie sur la technologie déjà éprouvée de la gamme OptiFlex[®]2. La console pistolet OptiStar[®] CG13 et le pistolet de poudrage OptiSelect[®] GM03 sont les garants de résultats de poudrage de grande qualité quelle que soit la poudre. Grâce à la technologie PowerClean intégrée, le nettoyage semi-automatique peut être effectué en moins de 20 secondes.

Avantages clients

- Résultats d'application reproductibles et de grande qualité, garantis
 - Débit de poudre régulier et excellent conditionnement de la poudre quelle que soit la position du pistolet grâce à l'injecteur intégral, mais aussi à la conception et aux matériaux utilisés pour le godet et le pistolet OptiSelect GM03.
 - Précision du contrôle de tous les paramètres d'application avec la console pistolet OptiStar CG13 (inclus le mode PCC)
 - Débit de poudre directement ajustable sur le pistolet
- Changement de teinte rapide – nettoyage semi-automatique réalisable en moins de 20 secondes avec la technologie PowerClean
- Convient à toutes les poudres
- Robuste et durable, conçu pour des coûts de maintenance minimales
- Volume du godet 250 ml (option : 600 ml)
- Convient au pistolet de poudrage OptiSelect GM03 standard
- Kit disponible pour équiper tous les modèles OptiFlex 2





Poudrage de très grande qualité

- La conception, le matériau du godet et de la section de dosage, tout comme l'injecteur intégré, assurent les meilleurs résultats de poudrage reproductibles.

- Ajustement de la poudre directement sur le pistolet

Nettoyage rapide, semi-automatique en moins de 20 secondes

- Basé sur la technologie PowerClean
- Nettoyage de la totalité du circuit de poudre – du godet d'application à la buse du pistolet, grâce à de puissantes impulsions d'air

- Déclenchement directement sur le pistolet

Gema Switzerland GmbH se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis !

Gema Switzerland GmbH
 Mövenstrasse 17 | 9015 St.Gallen | Switzerland
 T +41 71 313 83 00 | F +41 71 313 83 83
 www.gemapowdercoating.com

