

Amplificateurs de boucle magnétique LA-60 et LA-240




Le plaisir du son directement dans sa prothèse auditive ...

... ou par l'intermédiaire d'un casque stéthoscopique agréable à porter. Amplificateurs de boucle magnétique LA-60 et LA-240 pour une réception audio directe dans les pièces de la maison et dans les petites salles de conférence.

30 30 années de partenariat pour les systèmes audiolgiques

HUMANTECHNIK –
SMS Audio Electronique
vos partenaires pour les
accessoires audiolgiques



SMS
SMS Audio Electronique





Optez pour la détente.

Sous êtes assis dans votre fauteuil préféré. Le son de votre chaîne hi-fi, de la radio ou du téléviseur arrive directement dans votre prothèse u par un casque stéthoscopique LPU-1.

Sur les amplificateurs de boucle magnétique LA-60 ou LA-240, vous réglez le volume et la tonalité pour profiter d'une écoute confortable et agréable.

Sont inclus :

- Câble boucle: 11 m (LA-60) / 40 m (LA-240)
- Kit de raccordement



Le coussin magnétique (réf. : A-4910-0) : une variante peu encombrante pour une utilisation avec un faible rayon de réception.

LA-60 (référence : A-4213-0), l'amplificateur de boucle magnétique pour de petits espaces




Technique actuelle : L'amplificateur de boucle magnétique **LA-240** (référence : A-4221-0), la solution confortable et flexible pour le domicile et de petites salles de conférences.

Les amplificateurs de boucle magnétique transmettent les signaux audio des sources raccordées à une boucle magnétique. En fonction de la taille de la pièce, ces « boucles émettrices » sont de différentes longueurs, allant de quelques centimètres à plusieurs dizaines de mètres. Des prothèses auditives avec bobine téléphonique intégrée (position du sélecteur sur « T » ou « MT ») ou des récepteurs spécifiques de boucle magnétique sont à même de recevoir ces signaux inductifs.

LA-60

L'amplificateur de boucle magnétique LA-60 est conçu pour une mise en oeuvre dans de petits espaces (jusqu'à 16 m²). Il dispose de molettes pour la sélection de



Récepteur de boucle magnétique **LPU-1** (référence A-4276-0) : Casque stéthoscopique pour les personnes non appareillées

Avec télécommande !

la source et pour le réglage du volume. Des témoins lumineux de signalisation facilitent son utilisation.

LA-240

Le LA-240 est prévu pour transmettre les signaux inductifs dans une pièce de la maison ou pour être utilisé dans des salles de conférence jusqu'à 70 m². Le successeur du renommé LA-215 propose en plus des possibilités de réglages habituels du volume et de la tonalité, d'une technique audio moderne avec un raccordement digital direct.

Le contrôle automatique du gain (AGC) permet une stabilisation effective du volume sonore lors de

variations brusques du niveau du signal d'entrée. Une télécommande permet de modifier les réglages sans se déplacer. La commande digitale permet le raccordement et la restitution simultanée de plusieurs sources audio.

Coussin magnétique

Le coussin magnétique constitue une variante peu encombrante au câble pour boucle pour les amplificateurs LA-60 et LA-240. Il se glisse tout simplement sous le coussin d'un siège ou d'un canapé ou encore se pose contre le dossier d'un fauteuil.

Votre audioprothésiste vous conseille volontiers !



HUMANTECHNIK

S.M.S Audio Electronique S.à.r.l.
173, rue Général de Gaulle
68440 HABSHEIM, France
Tél. : 03 89 44 14 00
Fax : 03 89 44 62 13
E-mail : sms@audiofr.com
Internet : www.humantechnik.com