

Autoclude modèle Easy

Pompe péristaltique de laboratoire ou industrielle, à changement facile du tube, nécessitant peu de maintenance. Ce boîtier accepte jusqu'à 6 tailles de tubes différentes, 3 modèles sont disponibles : contrôle manuel, pilotable et programmable. Tous ces modèles sont disponibles en IP66.

- Fonctionnement 24h/24
- Têtes empilables (jusqu'à 4)
- Options de contrôle

Modèle AU.EV.EZ, manuel



- Vitesse Variable
- Réversible
- Auto-amorçage rapide
- Débit jusqu'à 780 ml/min.

Modèle AU.UV.EZ, manuel et pilotable



- Affichage alphanumérique
- Contrôle manuel et pilotable (analogique)
- Moteur sans charbons (brushless), sans maintenance, silencieux
- Débit jusqu'à 1310 ml/min.

Modèle AU.UPC.EZ, manuel, pilotable et programmable



- Dosage simple ou multiple
- Calibration pour liquides visqueux
- Contrôle manuel, pilotable et programmable
- Fonction anti-goutte

Avantages

- Changement simple et rapide du tube, aucune vis ou outil ne sont nécessaires
- Gamme de tubes de 1,6 mm à 8 mm de diamètre
- Tubes : Verderprène, silicone, Viton et Tygon (autres sur demande)
- Débit de quelques millilitres jusqu'à 1,3 L/min
- Tête de pompe à 3 galets
- Selle de tube ajustable
- Empilage et verrouillage des têtes simple et rapide
- Axe monté sur roulement à billes
- Matériaux de construction : Acétal, Polyamide et Inox

Débits en fonction des tubes

Ø Tubes	Débit (ml/min) avec rotor à 2 galets
0,8 mm	0,8-19
1,6 mm	2,8-70
3,2 mm	11-270
4,8 mm	24-587
6,3 mm	38-937
8,0 mm	53-1312

VERDER France

Parc des Bellevues, Rue du gros Chêne, BP 80040, 95610 Eragny-sur-Oise • Tel: (33) 01 34 64 31 11 • Fax: (33) 01 34 64 44 50 • verder-info@verder.fr • www.verder.fr
AT Wien • BE Aartselaar • CN Shanghai • CZ Praha • DE Haan • FR Eragny s/Oise • GB Leeds • HU Budapest • JPN Tokyo
NL Groningen/Vleuten • PL Katowice • RO Bucaresti • ZA Kya Sand • SK Bratislava • US Newtown