

xep-ton

Nouveau système de visites guidées et
de **communication bidirectionnelle** en 2,4 GHz



Le guide parle sans élever la voix, donc sans fatigue. Les visiteurs entendent parfaitement, comme si on s'adressait à eux directement à l'oreille :

Le système xep-ton, à la portée de tous grâce à sa facilité d'utilisation, se concentre sur les fonctions essentielles. Il offre une qualité audio inégalée à un prix extrêmement intéressant !

AUDIOropa

Le système audio pour visites guidées xepton comprend une large gamme d'émetteurs et de récepteurs permettant une communication bidirectionnelle.

Émetteur xepton TX-1

- ▶ adapté aux visites guidées classiques
- ▶ émetteur puissant de petite taille avec écran LCD
- ▶ connecteur 3,5 mm pour micro serre tête, micro-casque et micro externe
- ▶ fonctionnement simple à 3 boutons
- ▶ compatible avec un nombre illimité de récepteurs xepton RX-1
- ▶ transmission audio sans fil dans un rayon de 150 m

Émetteur-récepteur xepton TRX-1

- ▶ solution idéale pour communication bidirectionnelle (p.ex. un instructeur communiquant avec plusieurs élèves ...)
- ▶ écran LCD
- ▶ facile à utiliser
- ▶ connecteur 3,5 mm pour micro-casque
- ▶ utilisation simultanée de 3 unités xepton dans un même groupe
- ▶ compatible avec un nombre illimité de récepteurs RX-1

Récepteur xepton RX-1

- ▶ appareil ultra léger
- ▶ écran LCD
- ▶ fonctionnement simple à 3 boutons
- ▶ connecteur 3,5 mm pour casque, écouteur, boucle d'induction, ...

Récepteur stéthoscopique xepton RX-1U

- ▶ aussi facile à porter qu'une paire de lunettes
- ▶ confort auditif maximal
- ▶ ne décoiffe pas
- ▶ n'exerce pas de pression sur les oreilles ou les tempes (idéal pour les porteurs de lunettes)
- ▶ s'allume et s'éteint automatiquement lorsque vous le mettez ou l'enlevez



**Vous êtes guide ?
Comment créer les
conditions parfaites pour
vous et votre auditoire...**

Dans l'idéal, vous présentez vos informations dans le silence et votre auditoire vous écouterait avec une attention soutenue, sans aucune distraction. Le rêve.

Cette situation idéale n'existe pas !

La plupart du temps, les lieux dans lesquels vous communiquez des informations captivantes ne ressemblent en rien à ce scénario parfait :

- L'environnement extrêmement bruyant, dans des installations de production industrielle, par exemple, complique beaucoup votre présentation.
- Votre auditoire est aléatoirement dispersé sur le site de la présentation, ne se tient plus à portée de voix et vous perdez même le contact visuel avec eux.
- Les sites dans lesquels vous exercez vos activités n'autorisent pas les visites guidées avec présentations orales (dans certains musées par exemple).

Même dans des conditions très bruyantes, le système xep-ton vous aide à vous adresser directement aux oreilles de votre auditoire. Le son est clair comme du cristal. Où que vous soyez.

xep-ton, le système audio sans fil pour visites guidées et communication bidirectionnelle doté d'une transmission en 2,4 GHz, vous permet de créer des conditions idéales sans effort.



Xep-ton est un système simple très confortable à utiliser : découvrez tous les avantages qu'apporte ce système de visites guidées et de communication bidirectionnelles en 2,4 GHz. Il permet également la communication simultanée en plusieurs langues et avec plusieurs groupes en même temps sur des thèmes différents.

**Le système audio pour
visites guidées xep-ton
offre plusieurs
applications et une large
gamme d'accessoires.**

Choisissez un système audio unidirectionnel (TX-1/RX-1/RXU-1) destiné aux visites d'usines, salons professionnels et voyages culturels. Ou le système de communication bidirectionnelle (TRX-1) favorisant les expériences interactives et le travail en équipe.

Une boucle d'induction qui se porte autour du cou est disponible pour assister les utilisateurs d'appareils auditifs participants à une visite guidée pour personnes malentendantes.

Le système possède une large gamme d'accessoires adaptée à chaque application.

Très légers et compacts, les dispositifs sont discrets et peuvent être utilisés par tout le monde sans le moindre effort.

Résumé des principales caractéristiques :

- fonctionnement simple à 3 boutons
- écran de commande LCD

- transmission sans fil et sans interférences avec un son très clair grâce à la bande de 2,4 GHz
- utilisation pratique, excellente compréhension auditive – même dans des conditions difficiles ou bruyante
- communication unidirectionnelle ou bidirectionnelle offrant une adaptabilité à un grand nombre d'applications
- différents types de connexion possibles au récepteur : casques, écouteurs ou possibilité d'utiliser un récepteur stéthoscopique
- large éventail d'accessoires de confort personnalisables

**également destiné
aux personnes porteuses d'implants cochléaires ou d'appareils auditifs**

Connectez une boucle d'induction qui se porte autour du cou au récepteur xep-ton RX-1 pour établir une transmission directement vers l'appareil auditif ou l'implant cochléaire en position T. De cette manière, les participants de votre groupe atteints de troubles auditifs peuvent également vous entendre clairement.

**xep-ton améliore la
qualité de votre
présentation et vous
offre toutes ces
fonctions à un prix très
intéressant ...**

Les performances des fonctions du système xep-ton sont adaptées précisément aux exigences des visites guidées et des applications de communication bidirectionnelle, sans que l'appareil ne soit encombrant. Vous n'avez pas à payer pour des fonctions dont vous n'avez pas besoin. C'est pour cela que xep-ton est très rentable par rapport aux autres systèmes audio pour visites guidées - Tentez la comparaison !

**Essayez-le gratuitement
et sans engagement
pendant deux semaines !**

Pour pouvoir juger sur pièce des qualités techniques, de la simplicité d'utilisation et des performances de son système de visite guidée xep-ton, AUDIOropa vous propose de l'essayer sans engagement dès maintenant sur www.AUDIOropa.com.

Qualité auditive,
confort et petit prix :
un trio persuasif !



Offre spéciale : bienvenue aux personnes souhaitant essayer le système xepton gratuitement et sans engagement pendant 14 jours.

Commandez sur : www.AUDIOropa.com



Le système s'accompagne d'une large gamme d'accessoires adaptés à chaque application. Ils comprennent notamment :

- 1 Malette/chargeur ; 2 Émetteur fixe T-1 ; 3 Appareil de recharge rapide ; 4 Brassard AM-01 ;
- 5 Micro serre-tête HSB-01 ; 6 Micro externe PM-01 ; 7 Étui en cuir CC-01 ; 8 Écouteur tour d'oreille CM-01 – Vous trouverez la liste complète sur www.AUDIOropa.com

AUDIOropa est une division du Humantechnik GmbH, spécialisée dans les produits malentendants et audio professionnels. La qualité de notre portefeuille repose sur plus de 30 ans d'expérience sur ces produits. Un réseau international de partenaires garantit une assistance et un soutien technique sur tous les continents.



AUDIOropa

 **HUMANTECHNIK GmbH**

Im Woerth 25
D-79576 Weil am Rhein
Tel.: +49 (0) 76 21 / 9 56 89 - 0
Fax: +49 (0) 76 21 / 9 56 89 - 70

info@humantechnik.com
Internet:
www.humantechnik.com
www.AUDIOropa.com

**HUMANTECHNIK GmbH
Vertriebsbüro Berlin**

Garibaldistr. 60
D-13158 Berlin
Tel.: +49 (0) 30 / 91 74 50 01
Fax: +49 (0) 30 / 91 74 50 02

humantechnik-buero-berlin@t-online.de
www.AUDIOropa.com

 **HUMANTECHNIK GHL AG**

Rastatterstrasse 9
CH-4057 Basel
Tel.: +41 (0) 61 / 6 93 22 60
Fax: +41 (0) 61 / 6 93 22 61

E-Mail: info@humantechnik.com
Internet: www.AUDIOropa.com

 **SMS Audio Electronique Sàrl**

173 rue du Général de Gaulle
F-68440 Habsheim
Tel.: +33 (0) 389441400
Fax: +33 (0) 389446213

E-Mail: sms@audiofr.com
Internet: www.AUDIOropa.com

 **Hoorexper BV**

Gildenstraat 30
NL-4143 HS Leerdam
Tel.: +31 (0)345 / 632393
Fax: +31 (0)345 / 632919

info@hoorexper.nl
Internet: www.hoorexper.nl

 **Sarabec Ltd**

15 High Force Road
GB-TS2 1RH Middlesbrough
Tel.: +44 (0)1642 247789
Fax: +44 (0)1642 230827

mail@sarabec.co.uk
Internet: www.sarabec.com