



## La boucle magnétique intégré LA-70-COMBI-SET

Le système de communication pour guichet LA-70-COMBI-SET a été développé pour améliorer les communications entre les services d'accueil et la clientèle dans les Hôtels, les Magasins, les aéroports et d'autres lieux d'utilités publics.

Facilite la communication dans les lieux où le bruit, la réverbération, rendent le dialogue difficile...

L'utilisation de **LA-70-COMBI-SET** permet de s'assurer que le message est transmis directement à l'oreille de l'auditeur. Ce système est compatible avec toutes les aides auditives équipées d'une position « T ».

Il peut également être utilisé par des personnes non appareillées grâce à l'utilisation d'un combiné de type téléphonique amplifié.

Il est conseillé d'intégrer le système sous le plateau du guichet.

### Matériel conforme à la Norme IEC 60118-4

La norme définit un niveau normalisé de l'intensité du champ magnétique maximum à 0 dB = 400 mA / m, avec un signal de niveau constant plus ou moins 3 dB dans une bande de fréquence de 100 à 5000 Hz pour un rapport signal sur bruit de 47 dB, et pour une hauteur moyen d'écoute de 1,2 m en position assis et 1,7 m pour une personne debout.

**LA-70-COMBI-SET** permet l'accessibilité des personnes en situation d'handicap auditif.

Réf :  
B1809001

Désignation :  
LA-70-COMBI-SET Boucle magnétique d'accueil intégrable avec combiné

### Caractéristiques techniques

#### Amplificateur

Distorsion < 1%  
Courant max. 20 W 2,1 ARMS à 3,5 A max. à 1 kHz  
Dimension : 100 x 50 x 21 mm  
Poids : 78 g  
Coloris : noir  
Boucle magnétique 35 x 35 cm couverture 1 m<sup>2</sup>

#### Combiné téléphonique

Cordon : spiralé  
Coloris : noir

#### Microphone

Col de cygne avec interrupteur  
Directivité : Unidirectionnel

