

FICHE TECHNIQUE

Monobrosse ultra haute vitesse

Numatic
INTERNATIONAL

Désignation	HNS1550G
Référence	905923
Code EAN	NC
Préconisation d'utilisation	Lustrage
Puissance moteur	1500 W
Tension d'alimentation	230V AC 50Hz
Vitesse de rotation	1500 trs/mn
Diamètre disque	500 mm
Pression de disque	VARIABLE (molettes de réglage)
Vibration mains-bras	1,66 m/s ²
Classe de protection	I
Indice de protection	IPX4
Champs d'action	32 m
Prise Nuplug	NON
Niveau sonore	< 70 dB(A)
Câble (prise européenne)	15 m
Réservoir inclus	NON
Option centrale d'aspiration	OUI
Poids	35 kg
Dimensions	1260x740x560 mm
Spécificités	Déplacement multidirectionnel, moteur sur-ventilé


CONSEILS POUR ENTREtenir VOS MONOBROSSES

- 1 - Ne jamais stocker votre monobrosse en position verticale avec le support disque ou la brosse en dessous.
- 2 - Retirer le disque, le support disque ou la brosse.
- 3 - Nettoyer l'ensemble des éléments avec un chiffon et du produit multi-usages.
- 4 - En présence d'un réservoir ou d'un sprayeur, penser à le vider, le rincer à l'eau claire et le faire bien sécher.
- 5 - Bien enrouler le câble d'alimentation autour du manche (un crochet fixé sur le timon permet de la ranger sans l'abîmer).

Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL SAS
13/17, rue du Valengelier
EAE LA TUILERIE - 77500 CHELLES
Tel : 01 64 72 61 61
Fax : 01 64 72 61 62
www.numatic.fr

Déplacement multidirectionnel



PROcare

À usage professionnel.

1500rpm



L'APPLICATION NU-ASSIST


L'application NU-ASSIST a pour objectif d'accompagner au quotidien les utilisateurs de monobrosses, tout au long de la vie de leurs machines.

Avec NU-ASSIST vous avez accès à de nombreuses vidéos et guides de dépannage tout en vous autoévaluant, pour une véritable formation en ligne.

Application gratuite à télécharger dès l'achat de votre machine sur :



SCANNEZ LE QR CODE POUR LANCER L'APPLICATION



(Photos et données techniques non contractuelles et modifiables sans préavis.)