

Appareil IBS de nettoyage de pièces de type G-50-W**SKU:** 2120007

Modèle d'atelier fermé. Construction stable et compacte, pour le nettoyage de pièces petites et légères (jusqu'à 50 kg).

**Description**

L'appareil de nettoyage de pièces IBS type G-50-W a été spécialement conçu pour le nettoyage manuel au pinceau de pièces souillées par de l'huile et de la graisse, avec un nettoyant à froid (mélanges d'hydrocarbures à base de pétrole).

Ce modèle d'atelier fermé à hauteur d'établi ergonomique (895 mm), a une surface de travail de 646 x 465 mm. Grâce à sa construction stable et compacte, ce lavabo à pinceaux convient au nettoyage de pièces petites et légères pesant jusqu'à 50 kg.

La construction stable en tôle d'acier revêtue par poudre et la tôle perforée robuste garantissent une grande longévité. L'écoulement placé plus bas ainsi que les pentes d'écoulement garantissent que tout s'écoule de nouveau dans le fût et que le nettoyeur ne peut pas déborder.

La pédale de commande pratique et sûre est facile à utiliser.

La pompe spéciale IBS unique est le cœur des appareils de nettoyage de pièces IBS et a été conçue pour être utilisée dans les appareils de nettoyage de pièces IBS. La pompe fonctionne de manière auto-amorçante, sans pression et est absolument sans panne et sans entretien.

Le [set](#) complet [de pompe IBS type G-50](#) est inclus dans la livraison.

informations complémentaires

- [Lavabo à pinceau IBS](#)
- [Circuit d'élimination IBS](#)
- [Environnement et sécurité](#)
- [Certifications](#)

Avantages

- idéal pour une utilisation dans tout atelier ou service de maintenance
-
- Construction compacte & stable
- conception ergonomique
-
- Garantie d'usine étendue de 3 ans sur les appareils et la pompe (en cas d'utilisation de nettoyants spéciaux IBS)
-

Principe de circulation de l'IBS

En actionnant l'interrupteur à pied, la pompe spéciale IBS envoie le produit de nettoyage du fût vers le pinceau de nettoyage (pinceau creux) via un tuyau.

La pièce à nettoyer repose sur la grille d'appui et est nettoyée avec le pinceau et le liquide de nettoyage.

Pendant le processus de nettoyage manuel, le liquide s'écoule toujours et le liquide souillé retourne dans le fût. Dans le fût, les substances étrangères introduites se séparent automatiquement du produit de nettoyage et se déposent au fond du fût. Comme le tube de la pompe est placé au-dessus du fond du fût, la pompe aspire toujours du détergent spécial propre.

Ce processus autonettoyant garantit une longue durée d'utilisation du nettoyant spécial IBS et permet de le réutiliser pendant une durée supérieure à la moyenne (6 à 12 mois).

Le remplacement du détergent s'effectue par un simple changement de fût. Ce principe de fonctionnement préserve les ressources, est durable et permet de réaliser des économies de coûts et d'énergie.

Construction/mise en service

Données techniques

Dimensions extérieures LxPxH:	656 x 475 x 1075 mm
Surface de travail:	646 x 465 mm
Hauteur de travail:	895 mm
Capacité de charge:	50 kg
réceptacle adapté:	50 l
Raccordement:	230 V, 50 Hz
Poids:	25 kg